


naderingsschakelaar SMEO-1-LED-230-K5-B

Artikelnummer: 160998

FESTO

met reedcontact en lichtdiode, zonder bevestiging.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,2 mm
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	0,5 ms
Uitschakeltijd	0,03 ms
Max. schakelfrequentie	500 Hz
Max. uitgangsstroom AC	250 mA
Max. uitgangsstroom DC	120 mA
Max. schakelvermogen AC	40 VA
Max. schakelvermogen DC	40 W
Spanningsdaling	$\leq 4,5$ V
Reststroom	0 mA
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik AC	5 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 200 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	5 m
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met toebehoren
Aandraaimoment	2,9 Nm
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	130 g
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	epoxyhars PC

Kenmerk	Waarde
	PET Staal TPE-O Gespuitsgiet zink
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Stootspanningsweerstand	4 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3