


geluiddemper UC-M7

Artikelnummer: 161418

★ Kernprogramma

van kunststof

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| Debiet tegen atmosfeer | 800 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geluidsdrukkniveau | 58 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 70 °C |
| Productgewicht | 1,2 g |
| Pneumatische aansluiting | M7 |
| Materiaal silencer insert | PE |
| Materiaal inschroeftap | PE |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |