

precisiemanometer MAP-40-4-1/8-EN

Artikelnummer: 162842

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [bar]	0 ... 4 bar
Weergavebereik	1 ... 58 psi
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	40
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,4 MPa
Werkdruk	0 ... 4 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 58 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	1,6
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/8
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	60 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) psi (binnen)