

vrijloop FLSM-25-R

Artikelnummer: 164236

FESTO

voor zwaai aandrijving DSM.

Deze aandrijvingen kunnen op aanvraag met ATEX-toelating geleverd worden. De gegevens op het informatieblad over "ATEX-aanduiding", "ATEX-omgevingstemperatuur" en "CE-markering" hebben enkel betrekking op aandrijvingen met certificering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Draairichting	van links naar rechts
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Productgewicht	650 g
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal