

stoppercilinder STAF-80-40-P-A-R


Artikelnummer: 164894

FESTO

met rol en geïntegreerde flensplaat.

Dit product mag niet in vloeibare omgevingsmedia worden ingezet.

Eenvoudige ombouw tot dubbelwerkende cilinder is mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend trekkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang met rol
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Borging tegen verdraaiing/geleiding	afgevlakte zuigerstang
Werkdruk	1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang	13.300 N
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	4.000 N
Productgewicht	5.350 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal rol	Staal