

aftakkingsmodule FRM-H-D-MIDI



Artikelnummer: 170688

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Luchtverdeler met 4 aansluitingen, drager voor extra module, zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Werkdruk	0,2 ... 16 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	5.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	386 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium