

ronde cilinder DSAQ-16- -PPV

Artikelnummer: 171491
Einde productie

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting haaks op de cilinderas.
Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 1 ... 250 mm |
| Zuigerdiameter | 16 mm |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Dempingslengte | 14 mm |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour | 103,7 N |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 120,6 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 35 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 2,2 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 56 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 4,9 g |
| Pneumatische aansluiting | M10x1 |
| Materiaal deksel | aluminiumlegering |
| Materiaal dichtingen | NBR TPE-U(PU) |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |