

# ronde cilinder DSAG-25- -P

Artikelnummer: 171779  
Einde productie

FESTO

[Afsluitdeksel met draadtap.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	247,4 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	294,5 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	141 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	6,2 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	212 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	11,1 g
Pneumatische aansluiting	M26x1,5
Materiaal deksel	aluminiumlegering
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij