

filter

LF-1/4-D-5M-MINI-NPT



Artikelnummer: 173682

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

Filterfijnheidsgraad 5 µm, met beschermmantel en manuele condensaat aftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel vergrendelend
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm ³
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	0 ... 16 bar
normaal nominaal debiet	950 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC