

filter

LF-1/4-D-5M-MINI-A-NPT



Artikelnummer: 173683

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Filtreringsgraad 5 µm, met beschermmantel en automatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Grootte | Mini |
| Reeks | D |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | volautomatisch |
| Max. hoeveelheid condensaat | 22 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Werkdruk | 2 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 950 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging | inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |