

filter

LF-1/2-D-MIDI-A-NPT



Artikelnummer: 173693

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met beschermmantel.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Max. hoeveelheid condensaat	43 cm ³
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	3.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC