


aanslagkit KSM-6

Artikelnummer: 175833

FESTO

voor zwaai-aandrijving DSM-6-..., zwaaihoek symmetrisch tot het midden traploos instelbaar, met fijninstelling eindpositie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 180 deg
Zwaaihoek	180 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Fijninstelling	-5 deg
Constructieve opbouw	Aanslaghefboom
Positiedetectie	zonder
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	30 g
Materiaal afdekking	PA-versterkt
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd