


aanslagkit KSM-10

Artikelnummer: 175835

FESTO

voor zwaai aandrijving DSM-..., traploos instelbaar, met fijninstelling
eindpositie



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	10
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 200 deg
Zwaaihoek	200 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Fijninstelling	-5 deg
Constructieve opbouw	Aanslaghefboom
Positiedetectie	zonder
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	100 g
Materiaal afdekking	PA-versterkt
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd