


timer PZVT-120-SEC

Artikelnummer: 177616

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | mechanische teller (afloop) met pneumatische aandrijving |
| Uitschakeldruk | $\leq 0,1$ bar |
| Werkdruk | 2 ... 6 bar |
| Inschakeldruk | $\geq 1,6$ bar |
| normaal nominaal debiet | 50 l/min |
| Instelbare vertragingstijd | 8 ... 120 s |
| Instelnauwkeurigheid | ± 3 s |
| Pauseduur voor terugbrenging | ≥ 200 ms |
| Herhaalnauwkeurigheid tijdstelling | $\pm 1,2$ s |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsgraad | IP54 met beschermkap en set voor paneelinbouw volgens IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 45 g |
| Soort bevestiging | Frontpaneelmontage |
| Pneumatische aansluiting | Inwendige schroefdraad M5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | ABS |