



verbindingkabel KMPV-SUB-D-15-10

Artikelnummer: 177674

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 41652
Kabelidentificatie	met toebehoren
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	400 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	15
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroeven M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	15
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	15
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid	2,8 A
Stootspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 82 mm
Kabeldiameter	8,2 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	15x0,25
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm ²
Draadeindes	stomp afgesneden
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal dichtingen	CR
Materiaal stekkercontact	Koperlegering verguld