

t-insteekkoppeling CQT-22

Artikelnummer: 177690

FESTO

voor een hoog debiet.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 19,2 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 7 bar |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 15 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 70 °C |
| Productgewicht | 66 g |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Aantal toevoerleidingen | 1 |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor buis/slang buitendiameter 22 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor buizen of slangen met buitendiameter 22 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | POM |
| Materiaal losring | POM |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij |