



naderingsschakelaar SMPO-8E

Artikelnummer: 178563

FESTO

pneumatisch, voor aandrijvingen met T-gleuf, zonder bevestigingskit.
Afzonderlijk bevestigingselement SMB-8E (Artikelnummer 178230)
noodzakelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetprincipe	magnetisch
Werkdruk	2 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	-15 ... 60 °C
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,2 mm
Inschakeltijd	22 ms
Uitschakeltijd	52 ms
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren van boven in de gleuf in te plaatsen
Ventiefunctie	3/2
Pneumatische aansluiting	M5
Productgewicht	11 g
Materiaal behuizing	Aluminium PA geanodiseerd hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	optisch
Beschermingsgraad	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L