

handbediening HAB-1/8

Artikelnummer: 184585

FESTO

voor afvoerlucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4,1 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ventiefunctie	Ontluchtingselement
Werkdruk	0 ... 10 bar
Normaal nominaal debiet ontluchting 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	165 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. aandraaimoment	8 Nm
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd