


contrastekker FBSD-GD-13,5

Artikelnummer: 18496

FESTO

voor veldbusaansluiting aan ventiel- en installatie-eilanden



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Gebaseerd op norm | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Soort bevestiging | met wartelmoer |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 40 g |
| Elektrische aansluiting | 4-polig Stekker recht / schroefklem Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 M12x1 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | ≤ 250 V |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | ≤ 250 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 4 A |
| Stootspanningsweerstand | 2,5 kV |
| Kabelschroefkoppeling | Pg13,5 |
| Toegelaten kabeldiameter | 10 ... 12 mm |
| Aansluitingdoorsnede | 0,75 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 85 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal wartelmoer | Gespuitgiet zink vernikkeld |
| Materiaal stekkercontact | brons Gecoat met wit brons |