

# verzorgingseenheid FRC-1/4-D-MINI-KC-A

Artikelnummer: 185818



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, aftakingsmodule met druschakelaar zonder contactdoos en olienevelaar, met bevestigingbeugels.

Met automatische condensaaftap en metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Grootte                            | Mini  |
| Reeks                              | D   |
| Bedieningsveiligheid               | Draaiknop met vergrendeling   |
| Inbouwpositie                      | loodrecht +/- 5°  |
| Filterfijnheid                     | 40 µm   |
| Condensaaftap                      | volautomatisch  |
| Constructieve opbouw               | Aftakingsmodule<br>Drukschakelaar<br>Inschakelventiel<br>Filterregelaar met manometer<br>Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Max. hoeveelheid condensaat        | 22 cm <sup>3</sup>  |
| Reservoirbescherming               | Metalen beschermmantel  |
| drukindicator                      | met manometer   |
| Werkdruk                           | 1,5 ... 12 bar  |
| Drukregelbereik                    | 0,5 ... 12 bar  |
| Max. drukhysteresis                | 0,2 bar   |
| normaal nominaal debiet            | 870 l/min   |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte gassen   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-zone III  |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte gassen   |
| Mediumtemperatuur                  | -10 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                     | 1.400 g   |
| Soort bevestiging                  | inline-installatie<br>met toebehoren<br>naar keuze:   |
| Pneumatische aansluiting 1         | G1/4  |
| Pneumatische aansluiting 2         | G1/4  |
| Materiaal behuizing                | Gespuitsgiet zink   |
| Materiaal schaal                   | PC  |