

vacuümgenerator

CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4



Artikelnummer: 185877

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met uitwerpimpuls](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1,4 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Werkdruk	2 ... 10 bar
Max. vacuüm	85 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	264 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium