


zwenkaandrijving DSM-10-240-P-A-FF-FW

Artikelnummer: 185947

FESTO

met flensas, vaste aanslag en positiedetectie



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	10
Dempingshoek	0 deg
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 200 deg
Zwaaihoek	0 ... 200 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Fijninstelling	-5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwaaivleugel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Max. zwenkfrequentie bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,85 Nm
Toelaatbaar massastraagheidsmoment	0,0026 kgm ²
Productgewicht	265 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd