

t-insteekschroefkoppeling QST-V0-G1/2-12

Artikelnummer: 186346

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | Standaard |
| Nominale diameter | 10,3 mm |
| Brandtest materiaal | UL94 V-0 (behuizing) UL94 V-0 (releasing ring) |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Design | T-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| Constructieve opbouw | Duw-trekprincipe (push/pull) |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Opmerking overwerkdruk | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Nominaal aandraaimoment | 26 Nm |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 20 % |
| Productgewicht | 82 g |
| Soort bevestiging | Buitenzeskant SW24 |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 12 mm |
| Kleur van de demontagering | zwart |
| Materiaal inschroeftap | messing vernikkeld |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal schroefdraaddichting | Aluminium PBT |
| Materiaal losring | PBT |
| Materiaal slangdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvrij Messing |