


stekker SEA-GS-M8

Artikelnummer: 18696

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	9 g
Elektrische aansluiting	3-polig M8x1 Rechte stekker / soldeerverbinding
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	3 A
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Toegelaten kabeldiameter	3,5 ... 5 mm
Aansluitingdoorsnede	0,25 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	messing vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Messing verguld