

aansluitblok CPE18-PRSGO-2

Artikelnummer: 187831


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor ventielen van de Compact Performance-reeks, met open PRS-kanalen.

Bij dit aansluitblok mogen enkel schroefkoppelingen met G-draad gebruikt worden.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Max. aantal ventielplaatsen | 2 |
| Barstdruk | 3 MPa |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 170 g |
| Soort bevestiging aansluitplaat | met doorgangsboring met DIN-rail |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |