



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	7,2 g
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 75 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Aansluitingdoorsnede	1,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-30 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA
Materiaal stekkercontact	brons