

vacuümzuiggrijper ESG-60

Artikelnummer: 189177

FESTO

Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Zuignapdiameter | 60 mm |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting bovenaan Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensator |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 5 |
| Zuignapvorm | rond vlak rond diep Rond, extra diep |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Omgevingstemperatuur | -30 ... 200 °C |
| Vacuümaansluiting | G1/8 G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan® |