


vacuümzuignaphouder ESH-HB-3-QS

Artikelnummer: 189207

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Volume | 0,519 cm ³ |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting zijdelings |
| Toekenning zuignaphouder | Grootte 3 |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 29 g |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad |
| Zuignapbevestiging | M4 |
| Vacuümaansluiting | QS-6 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR Staal |
| Materiaal houder | Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal |