


vacuümzuignaphouder ESH-HB-6-G

Artikelnummer: 189212

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	7,25 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings
Toekenning zuignaphouder	Grootte 6
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	271 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Zuignapbevestiging	M20x2
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal