


# vacuümzuignaphouder ESH-HD-1-PK

Artikelnummer: 189234

FESTO

met hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting, bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	3 mm
Volume	0,12 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	11 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	Diameter 3 mm
Vacuümaansluiting	PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegerd staal