


vacuümzuignaphouder ESH-HE-2-M5

Artikelnummer: 189254

FESTO

zonder hoogtecompensatie, voor direct inschroeven.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2 mm
Volume	0,036 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	3 g
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad via vacuümaansluiting
Zuignapbevestiging	Diameter 4 mm
Vacuümaansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	aluminiumlegering NBR POM Staal
Materiaal houder	Affineerstaal