


# vacuümzuignaphouder ESH-HF-1-M10X1

Artikelnummer: 189260

FESTO

met hoogtecompensatie, voor direct inschroeven.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	2,6 mm
Nominale diameter	2 mm
Volume	0,108 cm <sup>3</sup>
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	14 g
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad via vacuümaansluiting
Zuignapbevestiging	Diameter 3 mm
Vacuümaansluiting	M10x1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR POM
Materiaal houder	Affineerstaal