

vacuümzuiger ESS-60-ES

Artikelnummer: 189356

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Min. werkstukradius R	120 mm
Nominale diameter	6 mm
Zuignapdiameter	60 mm
Zuignapvolume	19,77 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuignapvorm	Rond, extra diep
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-30 ... 180 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	162,5 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	63,5 N
Productgewicht	48 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	transparant
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Alu-legering vernikkeld Staal vernikkeld gegalvaniseerd en gechromeerd staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	VMQ (silicone)