


vacuümzuiger ESS-80-BN

Artikelnummer: 189394

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	10 mm
Min. werkstukradius R	430 mm
Nominale diameter	6 mm
Zuignapdiameter	80 mm
Zuignapvolume	63,9 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	213,6 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	199,5 N
Productgewicht	139 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Staal vernikkeld POM gegalvaniseerd en gechromeerd staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR