

doorvoerinsteekkoppeling QSS-5/8T-U

Artikelnummer: 190601

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	11,3 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	146,5 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 5/8"
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 5/8"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij