


afsluitventiel HE-3-1/4-1/4-NPT-U

Artikelnummer: 190878

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	Directe montage via doorgangsboring Directe montage via draden naar keuze:
normaal nominaal debiet	625,5 l/min
Nominale diameter	4,1 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	58 g
Pneumatische aansluiting 3	niet gekanaliseerd
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR