

# vacuümzuignap ESV-100-SF

Artikelnummer: 191010

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde   |
|----------------------------------|--|
| Min. werkstukradius R            | 460 mm   |
| Zuignapdiameter                  | 100 mm   |
| Zuignapvolume                    | 29,779 cm <sup>3</sup>                                       |
| Aansluitpositie                  | boven  |
| Inbouwpositie                    | willekeurig  |
| Zuignapvorm                      | rond vlak  |
| Bedrijfsdruk Mpa                 | -95 ... 0 kPa  |
| Werkdruk                         | -0,95 ... 0 bar  |
| Bedrijfsdruk                     | -13,775 ... 0 psi  |
| Nominale bedrijfsdruk            | -70 kPa  |
| Nominale werkdruk                | -0,7 bar   |
| Nominale bedrijfsdruk (psi)      | -10,15 psi   |
| Bedrijfsmedium                   | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-A1-L   |
| Geschikt voor levensmiddelen     | zie uitgebreide materiaalinformatie                          |
| Omgevingstemperatuur             | -10 ... 200 °C   |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 503,6 N  |
| Productgewicht                   | 59 g   |
| Kleur                            | grijs  |
| Shore-hardheid                   | 60 +/- 5   |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform   |
| Materiaal zuiger                 | FPM  |