


# interface CAMC-F-PN

Artikelnummer: 1911916

FESTO

Plug-in kaart voor veldbusinterface.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	75 g
Soort bevestiging	Plug-in module voor CMMP-AS...-M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Inbouwpositie	willekeurig
Protocol	PROFINET
Communicatieprofiel	FHPP
Baudsnelheid	10/100 Mbit/s (Full/Half)
topologie	Ster Ring lijn
Mediumredundantie	MRP
IP-adres toekenning	FCT DCP
Veldbusinterface	2x stekker RJ45
Minimale cyclustijd	1 ms
LED displays	Busfouten Ethernet-communicatieactiviteit Ethernet kabel monitoring Systeemfout
Configuratieondersteuning	GSDML
Parametrisatie	FCT
Extra functies	Conformance Class B DCP IRT-compatibel LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP