



schokdemper YSRW-7-10

Artikelnummer: 191193

FESTO

zelfinstellend, met progressieve merklijn.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	7
Slag	10 mm
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	10 mm
Max. aanslagkracht	300 N
Max. energieabsorptie per slag	2,5 J
Max. energieabsorptie per uur	15.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	1,2 N
Productgewicht	18 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal