


# geleidingseenheid FEN-25- -GF

Artikelnummer: 19170

FESTO

met glijgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Slag	2 ... 250 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	15 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	12 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	866 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	12 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	42 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,7 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd