


smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/4-QS-10-D

Artikelnummer: 193148

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	480 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	345 ... 500 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	760 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	630 ... 790 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	42 g
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai-aansluiting	Gespuigiet zink gechromateerd