

inschakelventiel HEP-D-MAXI



Artikelnummer: 193257

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor verzorgingseenheden, zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbout.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	pneumatisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	geen
Soort reset	mechanische veer
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	0 ... 16 bar
Stuurdruk	3 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	800 g
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuutgiet aluminium