


precisiedrukregelventiel LRPS-1/4-0,7

Artikelnummer: 194690

FESTO

zonder manometer, met afsluitbare regelkop.

Bij dit product de geschikte precisie­manometer type MAP of type FMAP gebruiken.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd precisie-membraanregelventiel
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ont­luchting
drukindicator	G1/8 voorbereid
Bedrijfsdruk Mpa	0,1 ... 1,2 MPa
Werkdruk	1 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,05 ... 0,7 bar
Max. drukhysteresis	0,02 bar
normaal nominaal debiet	800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	410 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium