

filterregelventiel LFRS-1/8-D-7-O-MINI-A

Artikelnummer: 194703


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met afsluitbare regelkop zonder manometer, voor nominale druk 7 bar, voor ongeoliede lucht.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm ³
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	G1/8 voorbereid
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	900 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	560 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC