

verzorgingseenheid FRCS-1/2-D-5M-MAXI

Artikelnummer: 194944


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filterdrukregelventiel-olienevelaar,
D-reeks, met vergrendelbare regelkop

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de
typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelbaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	1 ... 16 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,4 bar
normaal nominaal debiet	6.800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.490 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC