


busknoop CPX-FB6

Artikelnummer: 195748
Einde productie

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.

Einde productie. Leverbaar tot 2027. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	Interbus
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	125 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronicavoorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	BA: bus actief RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Bedrijfsspanning
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	2 x Sub-D-stekker voor assemblage 2x M12x1, 5-polig, B-gecodeerd Sub-D-contactdoos en stekker, 9-polig
Maximaal adresvolume ingangen	12 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	12 Byte
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparameter
Baudsnelheid	500, 2000 kbit/s
Extra functies	- Acyclische gegevenstoegang via PCP-kanaal Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 200 mA