

# ingangsmodule CPX-4DE

Artikelnummer: 195752

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal, 4 digitale ingangen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	39 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	Afhankelijk van het aansluitblok
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED displays	1 groepsdiagnose 4 kanaalstatus
Diagnose	Kortsluiting / overlast per kanaal
Parametrisatie	Ingangs debounce tijd Signaalverlengingstijd Gedrag na kortsluiting Monitoring module
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 15 mA
Aantal ingangen	4
Merklijn ingangen	IEC1131-T2
Schakelniveau	Signaal 0: <= 5 V Signaal 1: >= 11 V
Schakellogica ingangen	PNP (plus-schakelend)
Ingangs-debounce-tijd	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms, parametreeerbaar)
Max. reststroomingangen per module	0,7 A
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
potentieelscheiding kanaal - interne bus	nee
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per module