


uitgangsmodule CPX-4DA

Artikelnummer: 195754

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal, 4 digitale uitgangen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	42 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	Afhankelijk van het aansluitblok
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED displays	1 groepsdiagnose 4 kanaaldiagnose 4 kanaalstatus
Diagnose	Kortsluiting / overlast per kanaal Onderspanning uitgangen
Aantal uitgangen	4
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Gedrag na kortsluiting Monitoring module
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Type. 16 mA
Merklijn uitgangen	in aansluiting op IEC1131-T2
Schakellogica uitgangen	PNP (plus-schakelend)
Max. reststroomuitgangen per module	4 A
Maximale stroomtoevoer per kanaal	1 A (24 W lampbelasting)
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
potentieelscheiding kanaal - interne bus	Ja, voor tussenliggende toevoer
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per kanaal