

aansluitblok MHP1-P6-2-PI

Artikelnummer: 197219

FESTO

met stekkersokkels, voor halfmofventielen MHP1-...PI



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Max. aantal ventielplaatsen | 6 |
| Werkdruk | 0 ... 8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging aansluitplaat | met doorgangsboring |
| Bevestigingstype ventiel | met inwendige schroefdraad |
| Pneumatische aansluiting 1 | M7 |
| Materiaal aansluitplaat | aluminumlegering |