

duo-spiraalleiding (kunststof) PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Artikelnummer: 197631

FESTO

zeer flexibel, in hoge mate hydrolysebestendig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengte	6 m
Buitendiameter	12 mm
Bloklengte	1,76 m
Binnendiameter	8 mm
Wikkeldiameter	95 mm
Aantal krommingen	64
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht	2.600 g
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 12 mm
Kleur	blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal slang	TPE-U(PU)